

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## XVBC2B7 Светлинен индикатор, LED



### Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVB Universal
Тип продукт или компонент	Indicator bank
Тип на маяк или индикаторна банка	Illuminated unit
Тип сигнализация	Стабилно
Диаметър на монтаж	70 mm
Наименование на компонента	XVBC
Материал	Поликарбонат
Източник на светлина	Вграден светодиод, Свободно
Тип крушка	Protected LED
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V AC/DC

### Допълнителни устройства

Начин на сглобяване	Customer assembly, up to 5 units
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ C кабелен накрайник
[Ue] Изолационно напрежение	250 V в съответствие с IEC 60947-1
Номинално напрежение	0.85...1.1 Un в съответствие с IEC 60947-5-1
Консумация на ток	$< 47 \text{ mA AC/DC}$
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60947-1
CAD цялостна широчина	70 mm
CAD цялостна височина	63 mm
CAD цялостна дълбочина	70 mm
Нето тегло на продукта	0,15 kg

### Околна среда

Ниво на замърсяване	2
Продуктови сертификати	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Стандарти	IEC 60947-5-1
Защитни мерки	TC
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Температура на околния въздух при работа	-25...50 C
Защита от токов удар	Клас I on support tube в съответствие с IEC 61140 Клас II on base unit в съответствие с IEC 61140
Степен на защита IP	IP65 on fixing base XVBCZ0. в съответствие с IEC 60529 IP66 on base unit в съответствие с IEC 60529
NEMA степен на защита	Type 4X в съответствие с UL (вътрешен)

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	133 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,822 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	54,524 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------