

Техническа спецификация за продукт Характеристики

XZCE13M125M Накрайник

Заглавна страница

Предназначение на аксесоарите / отделните ч	5-wire connector adaptor
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за проводник
Тип аксесоари / отделни части	Connector adaptor
Състав на кабела	4 x 0.34 мм ² + 1 x 0.5 мм ²
Тип проводник	Pg 13.5
[In] номинален ток	4 A

Допълнителни устройства

Дължина на кабела	100 mm
Общ брой проводници	5
Електрическо свързване	1 male connector M12 5 Прав
Cable connector fixing	Screw-on
Материал за основата	Метал
Съпротивление на изолацията	> 1000000000 Ohm
Максимално съпротивление между клемите	5000 mOhm
[Ue] номинално работно напрежение	30 V AC 36 V DC
Нето тегло на продукта	0,025 kg


Околна среда

IP степен на защита	IP67
Температура на околния въздух при работа	-25...80 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,130 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------