

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ZB4BG312 KEY SELECTOR WITH 421E KEY



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB4
Тип продукт или компонент	Head for key selector switch
Съкратено наименование на устройството	ZB4
Материал за основата	Хромиран метал
Диаметър на монтаж	22 mm
Тип глава	Стандарт
Минимално доставно количество	1
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Профил на оператора	Черен ключ
Вид оператор	Останете на място
Информация за позицията	3 позиции +/- 45°
Тип ключалка	Key 421E
Позиция на вадене на ключ	Център

Допълнителни устройства

CAD цялостна широчина	29 mm
CAD цялостна височина	29 mm
CAD цялостна дълбочина	72 mm
Нето тегло на продукта	0,098 kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
Механична издръжливост	1000000 cycles
Electrical composition code	C3 за <6 Един в 3а преден монтаж C4 за <6 single and double в 3а преден монтаж C5 за <5 Един в 3а преден монтаж C6 за <5 single and double в 3а преден монтаж C7 за <4 Един в 3а преден монтаж C8 за <4 single and double в 3а преден монтаж C11 за <3 Един в 3а преден монтаж
Представяне на устройството	Основен елемент

Околна среда

Защитни мерки	ТН
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Температура на околния въздух при работа	-40...70 C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X

Стандарти	GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5
Продуктови сертификати	BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LRQS (регистър на корабоплаването на Lloyds)[RETURN]в UL списъка
Устойчивост на вибрации	5 gn e= 2...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	105,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,225 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------