

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ZB5AV05 Глава за сигнална лампа



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB5
Тип продукт или компонент	Head for pilot light
Съвместимост на продуктите	BA 9s
Съкратено наименование на устройството	ZB5
Материал за основата	Dark grey plastic
Диаметър на монтаж	22 mm
Тип глава	Стандарт
Минимално доставно количество	1
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Капачка или цвят на бленда	Жълт
Допълнителна информация	With plain lens

Допълнителни устройства

CAD цялостна широчина	29 mm
CAD цялостна височина	29 mm
CAD цялостна дълбочина	31 mm
Нето тегло на продукта	0,018 kg
Station name	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 cut-outs
Electrical composition code	P3 в 3а преден монтаж с BA 9s P4 в 3а преден монтаж с BA 9s and transformer PF2 в 3а преден монтаж с BA 9s
Представяне на устройството	Основен елемент

Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Температура на околния въздух при работа	-40...70 C
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP67 в съответствие с IEC 60529 IP69 в съответствие с IEC 60529 IP69K в съответствие с ISO 20653
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
IK степен на защита	IK05 в съответствие с IEC 50102

Стандарти	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Устойчивост на вибрации	5 gn e= 2...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,215 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	49,720 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------