

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ZCKJD39H29 Тяло за краен изключвател



Заглавна страница

Гама на продукта	Telemecanique Limit switches XC Standard
Име на серия	Стандартен формат
Тип продукт или компонент	Limit switch body
Съкратено наименование на устройството	ZCKJ
Вид основа	Фиксиран
Съвместимост на продуктите	XCKJ
Associated head	ZCKE21 ZCKE67 ZCKE64 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE619 ZCKE65 ZCKE23 ZCKE66 ZCKE05 ZCKE61 ZCKE06 ZCKE08
Материал за основата	Метал
Кабелен вход	1 входен отвор за щуцер M20 x 1.5
Брой полюси	3
Тип и състав на контактите	2 NC + 1 NO
Рсбота на контакта	Действие за прилепване
Брой стъпки	1 1 позиция
Материал на контактите	Контакти със сребърно покритие

Допълнителни устройства

За локално показване	Без
Електрическо свързване	Самозатягащи се клеми Капацитет на крайници: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Вкл при положителен сигнал	C
Минимална задвижваща скорост	0,01 m/min
Номинален работен ток	1,5 A at 240 V, AC-15, B300 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A 0,1 A at 250 V, DC-13, R300 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] конвенционален затворен термичен ток	6 A
[U _e] Изолационно напрежение	400 V (3) в съответствие с IEC 60947-1 за Контактен блок 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 за Контактен блок 300 V в съответствие с UL 508 за Контактен блок
Maximum resistance across terminals	0,25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
[U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60664 6 kV в съответствие с IEC 60947-1
Защита от късо съединение	10 A Карта предпазител gG

Електрическа устойчивост	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 7 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 13 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Широчина	52 mm
Височина	72 mm
Дълбочина	30 mm
Нето тегло на продукта	0,21 kg
Описание на клеморед ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO


Околна среда

IP степен на защита	IP66
IK степен на защита	IK05
Температура на околния въздух при работа	-25...70 C за стандартна среда
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Екологични характеристики	Стандартна среда

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	289,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,461 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	125,604 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------