

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## A9N19669 DPN N VIGI 6KA 40A 30mA



### Основни

Приложение на прекъсвача	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Тип продукт или компонент	Earth leakage circuit breaker
Наименование на продукта	DPN Vigi
Съкратено наименование на устройството	DPN N Vigi
Брой полюси	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	40 A при 30 C
Тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	C
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от утечка	Мигновен
Туре	Тип AC
Изключвателна способност	6000 A Icp при 230 V AC в съответствие с EN 61009

### Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC
Магнитно изключване	5...10 x In
Дефектнотокова технология	Независим от напрежението
[Ics] Номинална изключвателна възможност	6000 A при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009
Ограничителен клас	3 в съответствие с EN 61009
[Ue] Номинално изолационно напрежение	400 V AC в съответствие с EN 61009
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с EN 61009
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Индикация Вкл./Изкл.
Монтажна подпора	DIN шина
9 мм стъпка	4
Нето тегло на продукта	0,19 kg
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles в съответствие с IEC 61009

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Свързване - клеморед	Клема тип тунел1кабел(и)10 mm <sup>2</sup> гъвкав Клема тип тунел1кабел(и)16 mm <sup>2</sup> твърд
Защита от земна утечка	Вграден

## Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 61009
Категория на защита	III
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN 61009
Относителна влажност	95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...60 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	208,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	25,500 cm
Package 2 Weight	1,331 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,533 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------