

Техническа спецификация за продукт Характеристики

IMT35101 Конзолна кутия за тухлени стени 65x60



Основни

Гама на продукта	Multifix
Наименование на продукта	Multifix Modulo
Тип продукт или компонент	Кутия за пренос
Количество в комплект	Комплект от 120

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Монтажна подпора	Тухла
Брой модули	Единична
Кабелен вход	2 Фабрично разпробити за 10 mm 3 Фабрично разпробити за 16 mm 3 Фабрично разпробити за 20 mm
Цветови нюанс	Зелен (RAL 6001)
Материал	ПП (полипропилен) (Необработен)
Разстояние между рамки/клеми	60 mm
Диаметър	65 mm
Вътрешна дълбочина	59 mm
Дължина	81 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	61 mm
Сечение на кабел	2,5 mm ²
Диаметър на тръба	0,84 mm
Запечатване	Без

Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
IP степен на защита	IP30

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	16,500 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	120

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	2,370 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	83,100 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране