

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV429384 Акcesoар MX 24V 50/60HZ изкл.бобина NSX1

Заглавна страница

Обхват	ComPacT
Гама на продукта	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Изключвателна бобина
Приложение на устройството	Контрол
Тип освобождаване на напрежението	Отваряща бобина Shunt trip release
[Uc] Контролно напрежение	24 V AC 50/60 Hz
Съвместимост на гамата	ComPacT ново поколение ComPacT NSX new generation ComPacT ново поколение ComPacT NSX DC new generation ComPacT Compact NSX ComPacT ComPacT NSX DC EasyPacT EasyPacT CVS PowerPacT PowerPacT Multistandard

Допълнителни устройства





Operating threshold	0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор	50 ms
Тип контролен сигнал	Поддържан Импулс
Продължителност на импулс	>= 20 ms
Пускова мощност на захранването	10 VA
Спомагателна свързваща клема	Пружина 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Захват на проводника	7 mm

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	14,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,4 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,8 kg

Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Да
SCIP номер	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB	 Приет
REACH Регламент	 Декларация На REACH
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията с изключения
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО	На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC	Да
Халогенно съдържание	Продуктът съдържа халогени над праговете
Връщане	No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	1

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------