

Техническа спецификация за продукт Характеристики

METSECT5CC005

Токов трансформатор, тропикализиран за
монтаж на DIN шина 50 5 за каб. с д. 21



Основни

Обхват	PowerLogic
Наименование на продукта	CT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Secondary current	5 A
Клас на точност	Клас 1 при 1,25 VA Class 3 при 1,5 VA
[In] номинален ток	50 A

Допълнителни устройства

Тип токов трансформатор	Tropicalised for cable
Коефициент на токов трансформатор	50/5
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух	3 kA
Динамичен ток на издръжливост	2.5 Ith
Максимален фактор на безопасност	5
[Ue] номинално работно напрежение	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение	3 kV
Тип Монтаж	Скоба С винтове
Монтажна подпора	Монтажна плоча DIN шина
Широчина	Отвън: 44 mm
Височина	Отвън: 65 mm
Дълбочина	Frame: 30 mm Total: 37 mm
Диаметър	21 mm
Нето тегло на продукта	0,19 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	3 kV
Клас на електроизолация	Class B
Външен диаметър на кабела	21 mm
Запечатване	C

Околна среда

Стандарти	VDE 0414 IEC 61869-2
Продуктови сертификати	CE
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	0...95 %
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изигване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,95 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на EC	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.