


Техническа спецификация за продукт Характеристики

METSECT5DA050

Токов трансформатор, тропикализиран 500
5 с два изхода за шини 32x65



Основни

Обхват	PowerLogic
Наименование на продукта	CT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Secondary current	5 A
Клас на точност	Клас 0.5 при 8 VA Клас 1 при 10 VA
[In] номинален ток	500 A

Допълнителни устройства

Тип токов трансформатор	Tropicalised for busbar
Коефициент на токов трансформатор	500/5
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух	30 kA
Динамичен ток на издръжливост	2.5 Ith
Максимален фактор на безопасност	5
[Ue] номинално работно напрежение	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение	3 kV
Тип Монтаж	Insulated locking screw
Монтажна подпора	Шинопровод
Широчина	Отвън: 90 mm Inner: 65 mm
Височина	Отвън: 94 mm Inner: 32 mm
Дълбочина	Frame: 40 mm Total: 87 mm
Нето тегло на продукта	0,541 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	3 kV
Клас на електроизолация	Class B
Opening of bars	65 x 32
Запечатване	C

Околна среда

Стандарти	IEC 61869-2 VDE 0414
Продуктови сертификати	CE
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	0...95 %
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценката и изигване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни за отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	10,1 cm
Package 1 Weight	502,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,823 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на EC	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.