

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU2.002.18 Декоративна рамка Unica Basic единична бял



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Basic
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Бял
Цвят за декорация	Бял

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	14 mm
Нето тегло на продукта	0,015 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун Бензин Алкохол Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,000 cm

Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	396,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,528 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------