

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU6.002.12 Unica Top - рамка - 1 елемент - графит



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Graphite
Цвят за декорация	Графит

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	14 mm
Нето тегло на продукта	0,022 kg

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Ацетон Устойчив на UV Алкохол Бензин Течност за почистване на стъкла Белина Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	254,000 g
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,495 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране