

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU6.002.18 Декоративна рамка Unica Plus единична бял



### Основни

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Обхват                     | Unica             |
| Приложение на устройството | Монтиране         |
| Тип продукт или компонент  | Декоративна рамка |
| Име                        | Unica Plus        |
| Брой рамки                 | Единична          |
| Начин на монтаж            | С щипки           |
| Цветови нюанс на рамката   | Бял               |
| Цвят за декорация          | Бял               |

### Допълнителни устройства

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Материал               | ASA + PC: Декоративна рамка<br>ASA + PC: Междинна част<br>ASA + PC: Рамка |
| Стандарти              | EN 60669-1                                                                |
| Височина               | 80 mm                                                                     |
| Широчина               | 90 mm                                                                     |
| Дълбочина              | 14 mm                                                                     |
| Нето тегло на продукта | 0,022 kg                                                                  |
| Пазарен сегмент        | Жилищни сгради<br>Малки търговски обекти                                  |

### Околна среда

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK степен на защита       | IK01                                                                                                               |
| IP степен на защита       | IP20                                                                                                               |
| Екологични характеристики | Белина<br>Течен сапун<br>Ацетон<br>Масло<br>Устойчив на UV<br>Течност за почистване на стъкла<br>Алкохол<br>Бензин |

### Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,500 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 20,300 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 20        |
| Package 2 Height             | 12,500 cm |
| Package 2 Width              | 13,000 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Length             | 18,500 cm |
| Package 2 Weight             | 473,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 160       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 4,153 kg  |

### Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                              |
| Регламенти на REACH                                     |  <a href="#">Декларация На REACH</a>              |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)                  |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         |  <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a> |
| Информация за освобождаване от RoHS                     |  Да                                               |
| Оповестяване за опазване на околната среда              |  <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>     |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                   |

### Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|