

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU6.004.571

Декоративна рамка Unica Plus двойна какао/ слонова кост



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Product or component type	Рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Двоен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Какао
Цвят за декорация	Слонова кост

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,035 kg
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Алкохол Течен сапун Устойчив на UV Белина Масло

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	35,4 g
Пакет 1 Височина	1,5 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	16 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	231 g

Пакет 2 височина	6,5 cm
Пакет 2 широчина	12,5 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	80
Пакет 3 тегло	4,088 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------