


# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# MGU6.004.867

## Декоративна рамка Unica Plus двойна светло бежов/бял



### Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Product or component type	Рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Двоен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Пясък
Цвят за декорация	Бял

### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,035 kg
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

### Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Алкохол Устойчив на UV Масло Течен сапун Бензин Течност за почистване на стъкла Ацетон Белина

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	34,24 g
Пакет 1 Височина	1,5 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	16 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	228 g

Пакет 2 височина	6,5 cm
Пакет 2 широчина	12,5 cm
Пакет 2 Дължина	18,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	40
Пакет 3 тегло	2,065 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------