

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## РКЕ16М444 Индустиален контакт 16 А - 3Р + Е - 480...500 V AC - IP44



### Основни

Обхват	PratiKa
Тип продукт или компонент	Индустиален контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3Р + Е
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустиален

### Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 А
[Ue] номинално работно напрежение	480...500 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	7 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm <sup>2</sup>
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Водач Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 16
Нето тегло на продукта	0,15 kg
Височина	139 mm
Широчина	65 mm
Дълбочина	65 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Черен




### Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP44 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s ) -25...40 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	26,3 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,689 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,554 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 <a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------