

Техническа спецификация за продукт Характеристики

РКЕ16М445 Индустиален контакт 16 А - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44



Основни

Обхват	PratiKa
Тип продукт или компонент	Индустиален контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3P + N + E
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустиален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 А
[Ue] номинално работно напрежение	480...500 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	7 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm ²
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Водач Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 21
Нето тегло на продукта	0,19 kg
Височина	142 mm
Широчина	74 mm
Дълбочина	74 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Черен




Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP44 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	26,0 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	1,985 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,442 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------