

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# РКЕ16М723

## Индустриален контакт 16 А - 2P + E - 200...250 V AC - IP67



### Основни

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството	Mureva plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	2P + E
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустриален

### Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 А
[Ue] номинално работно напрежение	200...250 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	6 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm <sup>2</sup>
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение Водач
Тип проводник	Pg 16
Нето тегло на продукта	0,144 kg
Височина	129 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	73 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Син

### Околна среда

Стандарти	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s ) -25...40 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	14,100 cm
Package 1 Weight	178,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,400 cm
Package 2 Width	26,400 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	1,780 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,740 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------