

Техническа спецификация за продукт Характеристики

РКЕ16М733 Индустиален контакт 16 А - 2Р + Е - 380...415 V AC - IP67



Основни

Обхват	PratiKa
Тип продукт или компонент	Индустиален контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	2Р + Е
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустиален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 А
[Ue] номинално работно напрежение	380...415 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	9 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm ²
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение Водач
Тип проводник	Pg 16
Нето тегло на продукта	0,144 kg
Височина	129 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	73 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Червен

Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	26,3 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	140 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------