

Техническа спецификация за продукт Характеристики

РКЕ16М734 Индустиален присъединител INVERS. PHASE



Заглавна страница

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Индустиален контакт
Съкратено наименование на устройството	Mureva plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3P + E
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустиален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	380...415 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	6 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm ²
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Водач Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 16
Нето тегло на продукта	0,17 kg
Височина	139 mm
Широчина	81 mm
Дълбочина	81 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Червен





Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,0 cm
Package 2 Width	26,6 cm
Package 2 Length	26,8 cm
Package 2 Weight	1,944 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,375 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------