

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PKF32M744

Индустриален контакт 32 А - 3Р + Е - 480...500 V AC - IP67



Основни

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Подвижен контакт
Съкратено наименование на устройството	Mureva socket
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3Р + Е
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	32 А
[Ue] номинално работно напрежение	480...500 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	7 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	2,5...10 mm ²
Външен диаметър на кабела	11,5...21 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 21
Нето тегло на продукта	0,3 kg
Височина	99 mm
Широчина	99 mm
Дълбочина	164 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Черен

Околна среда

Стандарти	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,9 cm
Package 1 Width	9,9 cm
Package 1 Length	16,4 cm
Package 1 Weight	382,0 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------