

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PRA20218 Табло PRAGMA 2P 18M, открит монтаж



Основни

Обхват	Pragma
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	Отвън: 426 mm
Височина	450 mm
Дълбочина	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Клас на електроизолация	Клас II Двойна защита
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Открит
9 мм стъпки	36
Общ брой 18 мм модули	36
Енергийно разсейване в W	50 W
[In] номинален ток	90 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	DIN
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Trunking Подвижни плочи Фабрично разпробити плочи Cable or tube
Номера на клемите	1 Земя (Quick) с 24 изводи 1 нула (Quick) с 24 изводи
Разпределителен блок	3 x 25 mm ² за Земя 21 x 4 mm ² за Земя 3 x 25 mm ² за нула 21 x 4 mm ² за нула
Материал на таблото	Задна част: технопластмаса Предна страна: технопластмаса
Цвят	Табло: бял (RAL 9016) Предна страна: сив (RAL 7004)
Целева страна	Швеция Унгария Чехия Русия Baltic Гърция Финландия
Дълбочина на свързване	0 mm
Вътрешна дълбочина	95 mm

Околна среда

Огнеупорен	Задна част: 650 °C Предна страна: 650 °C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	53,000 cm
Package 1 Weight	3,100 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	102,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------