

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PRA25424 Табло PRAGMA 4P 24M, вграден монтаж



ОСНОВНИ

Обхват	Pragma
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	Стена: 570 mm Отвън: 610 mm
Височина	Стена: 780 mm Отвън: 810 mm
Дълбочина	Отвън : 30 mm Стена : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Клас на електроизолация	Двойна защита Клас II
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 мм стъпка	48
Общ брой 18 мм модули	96
Разсейване на мощността във W	110 W
[In] номинален ток	160 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	Multifix
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Подвижни плочи Side pre-cutouts Cable or tube
Номера на клемите	1 Земя (Quick) с 32 изводи 1 нула (Quick) с 35 изводи
Разпределителен блок	1 x 50 mm ² за Земя 3 x 25 mm ² за Земя 28 x 6 mm ² за Земя 1 x 50 mm ² за нула 28 x 6 mm ² за нула 6 x 25 mm ² за нула
Материал на таблото	Задна част: технопластмаса Предна страна: технопластмаса Задна част: Метал Предна страна: Метал
Цвят	Табло: бяло (RAL 9016) Предна страна: сив (RAL 7004)
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Целева страна	Чехия Унгария Гърция Русия
Дълбочина на свързване	95 mm
Вътрешна дълбочина	93 mm

Околна среда

Огнеупорен	Задна част: 650 C Предна страна: 650 C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	63,5 cm
Package 1 Length	84,0 cm
Package 1 Weight	16,371 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	159,339 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------