

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9N19667

DPN N VIGI 6KA 25A 30mA



Заглавна страница

Приложение на прекъсвача	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Тип продукт или компонент	Earth leakage circuit breaker
Наименование на продукта	DPN Vigi
Съкратено наименование на устройството	DPN N Vigi
Брой полюси	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	25 A при 30 C
Тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	C
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от утечка	Мигновен
Туре	Тип AC
Изключвателна способност	6000 A Icn при 230 V AC в съответствие с EN 61009

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC
Магнитно изключване	5...10 x In
Дефектнотокова технология	Независим от напрежението
[Ics] Номинална изключвателна възможност	6000 A при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009
Ограничителен клас	3 в съответствие с EN 61009
[Ue] Номинално изолационно напрежение	400 V AC в съответствие с EN 61009
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с EN 61009
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Индикация Вкл./Изкл.
Монтажна подпора	DIN шина
9 мм стъпка	4
Нето тегло на продукта	0,19 kg
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles в съответствие с IEC 61009

Свързване - клеморед	Клема тип тунел1кабел(и)10 mm ² гъвкав Клема тип тунел1кабел(и)16 mm ² твърд
Защита от земна утечка	Вграден






Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 61009
Категория на защита	III
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN 61009
Относителна влажност	95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...60 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	209,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,545 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	 Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------