

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDD111906 Нощна лампа, 250V~, 3W, бял



ОСНОВНИ

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	#N/A
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
Цвят	Бял
Код цвят	RAL 9003
Цветови нюанс	Бяло

Допълнителни устройства

Installation	Вграден монтаж
Ниво на мощност	3 W
Rated voltage	250 V AC
Етап на експлоатация	Night time
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Начин на монтаж	Винтове или щипки 52...71 mm
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	46 mm
Depth of visual part	32 mm
Нето тегло на продукта	0,068 kg

Околна среда

Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	CE
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	99,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,620 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	53,920 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	 Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да