




Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
Function	Преден панел
Delivery form	Cover plate with fixing frame
Предназначение на продуктите	Конектори RJ45
Брой контактни излази	2
Съвместимост на продуктите	#N/A Кат. 5е UTP #N/A Кат. 6 UTP
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Монтиране на устройство	Вграден

Допълнителни устройства

Повърхностна обработка	Необработен
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	23 mm
Depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
IK степен на защита	IK02

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	805,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,298 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране