



#### Основни

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Обхват                            | Sedna                       |
| Тип продукт или компонент         | Ключ                        |
| Представяне на устройството       | Механизъм с фиксираща рамка |
| Приложение на устройството        | Превключвател за управление |
| Брой капази                       | 1                           |
| Превключвателни възможности       | 1-посочен                   |
| Номинален ток                     | 10 AX                       |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V                       |
| Тип на мрежата                    | AC                          |
| Честота на мрежата                | 50 Hz                       |
| Цветови нюанс                     | Бяло (RAL 9003)             |

#### Допълнителни устройства

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип технология          | Електромеханичен                                                                                      |
| Монтиране на устройство | Вграден                                                                                               |
| Задвижващо устройство   | Капаче                                                                                                |
| Тип товар               | 1 lamp integrated ballast (100 W)                                                                     |
| Покритие                | Гланциран                                                                                             |
| Материал                | Термопластичен ABS-UV стабилизирен                                                                    |
| Kind of terminals       | Безвинтови клеми                                                                                      |
| Повърхностна обработка  | Необработен                                                                                           |
| Ниво на мощност         | 2300 W                                                                                                |
| Сечение на кабел        | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Wire structure          | Твърд<br>Неподвижен<br>Гъвкав                                                                         |
| Захват на проводника    | 13 mm                                                                                                 |
| IK степен на защита     | IK02                                                                                                  |
| Начин на монтаж         | Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm<br>Винтове, диапазон на захващане на крачетата: |
| Височина                | 73 mm                                                                                                 |
| Широчина                | 73 mm                                                                                                 |
| Дълбочина               | 38 mm                                                                                                 |
| Depth of visual part    | 24 mm                                                                                                 |
| Нето тегло на продукта  | 0,067 kg                                                                                              |
| Целеви канал            | Професионален<br>Do it yourself                                                                       |

#### Околна среда

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| IP степен на защита    | IP44        |
| Conformity mark        | CE          |
| Продуктови сертификати | EAC         |
| Стандарти              | IEC 60669-1 |

## Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 71,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |
| Package 2 Length             | 27,500 cm |
| Package 2 Weight             | 791,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 10,129 kg |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                               |
| Регламенти на REACH                                     |  <a href="#">Декларация На REACH</a>                                                               |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a> |
| Без токсични тежки метали                               | Да                                                                                                                                                                                  |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                                   | Yes                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         |  <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>                                                |
| Информация за освобождаване от RoHS                     |  Да                                                                                              |
| Оповестяване за опазване на околната среда              |  <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>                                                    |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                    |