

### Основни

Обхват	Domae
Тип продукт или компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	Domae MCB
Приложение на устройството	Дистрибуция
Брой полюси	1P
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	32 A
Тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	C
Изключвателна способност	Icn 6000 A

### Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Магнитно изключване	5...10 x In
Работна изключвателна възможност	6000 A 100 % x Icn в съответствие с EN/IEC 60898-1
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Грешка при изключване
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Да
Свързващи клеми	18 mm Между устройства
9 мм стъпка	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	78,5 mm
Нето тегло на продукта	0,095 kg
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Свързване - клеморед	Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) - 1...35 mm <sup>2</sup> - твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) - 1...25 mm <sup>2</sup> - гъвкав
Захват на проводника	14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Без




## Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	99,75 g

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------