

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## ERN0500123

### Кръстат ключ, 10AX безвинтов монтаж, крема



#### Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой капази	1
Превключвателни възможности	Междинен
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Крем
Тип опаковка	Flow-pack

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Брой кабели	2,0 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим материал	Соррег
Начин на монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина на проектиране	15 mm
Нето тегло на продукта	0,0738 kg

#### Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE[RETURN]VDE
Етикети за качество	CE UKR
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm

Package 1 Weight	74,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	810,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,258 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------