

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## ERN1500123

Еднополюсен девиаторен ключ с глим  
лампа - 10AX безвинтов монтаж, локаторна  
лампа, крема



### Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Крем
Тип опаковка	Flow-pack

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Локална сигнализация	LED
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Брой кабели	2 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина на проектиране	15 mm
Нето тегло на продукта	0,074 kg





### Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Етикети за качество	CE UKR
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,4 cm
Package 2 Width	18,6 cm
Package 2 Length	27,7 cm
Package 2 Weight	820,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	10,606 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 <a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------