



Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Капаче
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Щипки51...80 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	35 mm
Дълбочина на проектиране	9 mm
Нето тегло на продукта	0,052 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	612,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,097 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------