



Основни

Гама на продукта	Asfora
Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Вертикален
Тип опаковка	Flow-pack
Цветови нюанс	Бяло
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Височина	225 mm

Допълнителни устройства

Покритие	Гланциран
IP степен на защита	IP20
Широчина	83 mm
Дълбочина	9 mm
Дълбочина на проектиране	9 mm
Нето тегло на продукта	0,027 kg

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	29,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	511,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,445 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------