



Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica Top - Unica Class
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P
Стандартно отклонение на изхода	Европейски
Номинален ток	10 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	1 модул
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Графит
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 Mm ² - твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm ² - твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. блистер
Продуктови сертификати	FR.ME63.B02375 AC
Дълбочина на свързване	27 mm
Дълбочина	37 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,018 kg

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Устойчив на UV Белина Течен сапун Бензин Течност за почистване на стъкла Ацетон Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	20,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	273,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,336 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------