



#### Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P
Стандартно отклонение на изхода	Европейски
Номинален ток	10 A

#### Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	1 модул
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Бяло
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 Mm <sup>2</sup> - твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm <sup>2</sup> - твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. блистер
Продуктови сертификати	FR.ME63.B02375 AC
Дълбочина на свързване	27 mm
Дълбочина	37 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,018 kg

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Бензин Алкохол Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Масло Устойчив на UV

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	20,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	275,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,334 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------