



## Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A

## Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	Hinged cover C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 Mm <sup>2</sup> - твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm <sup>2</sup> - твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. блистер
Продуктови сертификати	FR.ME63.B02375 AC[RETURN]14.10.01/5433
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,0408 kg
Повърхностна обработка	Необработен

## Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течен сапун Течност за почистване на стъкла Белина Масло Устойчив на UV Бензин Алкохол Ацетон

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	468,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,168 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------