



Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	Hinged cover C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Крем (RAL 9010)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 Mm ² - твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm ² - твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. блистер
Продуктови сертификати	FR.ME63.B02375 AC[RETURN]14.10.01/5433
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,0408 kg
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Алкохол Бензин Белина Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Ацетон Течен сапун Масло

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	40,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	463,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,091 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------