

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

# MGU3.103.18 Unica - rocker switch - 2-way - 10 AX 250 VAC - 1 m - white



## Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Брой капази	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Цветови нюанс	Бяло

## Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	1 модул
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm <sup>2</sup> твърдкабел 0...2,5 mm <sup>2</sup> гъвкав кабел
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Нето тегло на продукта	0,0191 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 C
Температура на околната среда за съхранение	0...50 C
Стандарти	LV директива EMC директива EN 60669-1

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи технически характеристики и/или технически описания и/или технически данни за продуктите. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценката и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Екологични характеристики	Масло Белина Бензин Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Алкохол Течен сапун Ацетон

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	295,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,894 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.