



### Основни

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Обхват                            | Unica                   |
| Тип продукт или компонент         | Управление на капака    |
| Име                               | Unica Top - Unica Class |
| Представяне на устройството       | Механизъм               |
| Номинален ток                     | 10 A                    |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V                   |
| Тип мрежа                         | AC                      |
| Честота на мрежата                | 50/60 Hz                |
| Начин на монтаж                   | С щипки                 |
| Цветови нюанс                     | Графит                  |

### Допълнителни устройства

|   |   |
|---|---|
| Монтиране на устройство                     | Вграден   |
| Брой модули                                 | 1 модул   |
| Тип технология                              | Електромеханичен  |
| Задвижващо устройство                       | Пуш бутон   |
| Брой капаци                                 | 2   |
| Превключвателни възможности                 | Девиаторен ключ   |
| Приложение на ключ                          | Щора  |
| Тип и състав на контактите                  | 1 C/O   |
| Механично заключване                        | Блокиране между горе/долу   |
| [Iu] номинален ток на прекъсвача            | 2,5 A за двигател   |
| Разстояние при отваряне                     | > 3 mm  |
| Маркировка                                  | Долу<br>Горе  |
| Свързване - клеморед                        | Винтови клеми   |
| Сечение на кабел                            | 2,5 Mm <sup>2</sup> гъвкав кабел<br>2,5 mm <sup>2</sup> твърд кабел |
| Минимална товаропдемност                    | 200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3                        |
| Електрическа устойчивост                    | 40000 cycles, cos phi = 0,6   |
| Съпротивление на изолацията                 | > 5 MOhm при 500 V  |
| Диелектрична якост                          | 2000 V  |
| Материал                                    | ASA + PC: Механичен капак   |
| Стандарти                                   | EN 60669-1<br>EMC директива<br>LV директива                         |
| Температура на околния въздух при работа    | 25...35 C   |
| Температура на околната среда за съхранение | 0...50 C  |
| Дълбочина на свързване                      | 21 mm   |
| Дълбочина                                   | 33 mm   |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи технически характеристики и/или технически описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Околна среда

|                           |  |
|---------------------------|--|
| IK степен на защита       | IK01   |
| IP степен на защита       | IP20   |
| Екологични характеристики | Масло<br>Течен сапун<br>Устойчив на UV<br>Белина<br>Бензин<br>Ацетон<br>Течност за почистване на стъкла<br>Алкохол |

## Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,500 cm  |
| Package 1 Width              | 4,000 cm  |
| Package 1 Length             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 29,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 6,500 cm  |
| Package 2 Width              | 12,500 cm |
| Package 2 Length             | 18,500 cm |
| Package 2 Weight             | 348,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 40        |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 1,544 kg  |

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Compliant with Exemptions  |
| Без живак   | Да   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>   |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|