



Основни

Гама от продукти	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Междилен
Брой капаци	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm ² твърдкабел 0...2,5 mm ² гъвкав кабел
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиеен-стирен): Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Нето тегло на продукта	0,0258 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 C
Температура на околната среда за съхранение	0...50 C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи технически характеристики и/или технически описания на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Екологични характеристики	Алкохол Ацетон Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун Течност за почистване на стъкла

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	28,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	352,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,898 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------