



Основни

Гама от продукти	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Брой капази	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Номинален ток	32 А
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Сигнална лампа	Неонова индикаторна лампа, цвят:Кехлибар, текуща консумация:1 mA, покачване на температурата:15 °C
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...6 Mm ² гъвкав кабел 0...6 mm ² твърд кабел
Материал	ASA + PC: Механичен капак ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	32 mm
Нето тегло на продукта	0,039 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 C
Температура на околната среда за съхранение	0...50 C
Стандарти	LV директива EMC директива EN 60669-1

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Белина Ацетон Масло Устойчив на UV Бензин Течен сапун Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6079 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	57,132 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------