

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.411.25

Unica - 1 RJ45 излаз (S-One) - 2 m - Cat.5e, UTP - слонова кост



Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Слонова кост (RAL 9010)
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.5e < 155 MHz
Предоставено оборудване	Държач за етикет Защитен клапан

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Брой модули	2 модула
Брой контактни излази	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	Клик
Начин на монтаж	С щипки
Посока на монтаж	Прав
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Дълбочина	36 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина на свързване	25 mm




Околна среда

IP степен на защита	IP40
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
Екологични характеристики	Бензин Течен сапун Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Масло Устойчив на UV
Стандарти	ISO 8877

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	306,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,731 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------