

Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Видео розетка
Тип конектор	VGA
Тип на електрическата верига	Видео
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Графит
Тип опаковка	Група

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Начин на монтаж	С щипки
Брой модули	1 модул
Покритие	Матиран
Количество в комплект	Комплект от 10
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,02 kg

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Масло Бензин Течност за почистване на стъкла Алкохол Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	59,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	700,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,966 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.