

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.433.12

Unica - излаз за данни - 1 контактен излаз-
mini jack - женски - графит



Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Аудио розетка
Тип конектор	Мини жак
Тип на електрическата верига	Аудио
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Графит
Тип опаковка	Група

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Начин на монтаж	С щипки
Брой модули	1 модул
Покритие	Матиран
Количество в комплект	Комплект от 10
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,01 kg

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Белина Бензин Течен сапун Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	230,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	685,0 g

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.