



#### Основни

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Термостат
Приложение на устройството	Етаж
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Алуминий

#### Допълнителни устройства

Тип технология	Електронен
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Ток на прекъсване на товара	Индуктивен: 5 A Резистивен: 8 A
Тип защита	Термичка защита срещу претоварване
Брой модули	2 модула
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав кабел/и <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за твърд кабел/и
Тип и състав на контактите	1 C/O
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Статус LED	1 двуцветен LED (червен/син) приложение за отопление или климатизация 1 LED (зелен) наличие на напрежение
Маркировка	L+N
Програмируема температура	HE
Обхват за настройка на температурата	5...30 C
Точност на измерване	0.5 °C
Начин на монтаж	C щипки
Минимална височина на монтаж	1,5 m
Дълбочина	45 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	33 mm
Нето тегло на продукта	0,083 kg

## Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	5...30 C
Температура на околната среда за съхранение	-20...60 C
Екологични характеристики	Масло Ацетон Белина Алкохол Течен сапун Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Бензин
Стандарти	EMC директива EN 60730-2-9 LV директива

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	99,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,740 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	35,840 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------