



Основни

Обхват	Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за проводник
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Име	Unica Top - Unica Class
Представяне на устройството	Механизъм
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Предоставено оборудване	Anti-tug clamps
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Unica
Номинален ток	16 A
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на крайници	<= 3 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и <= 3 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Продуктови сертификати	ES.ME01.B02319 AC[RETURN]CE[RETURN]EAC
Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,0178 kg

Околна среда




IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP40
Екологични характеристики	Течен сапун Бензин Белина Масло Течност за почистване на стъкла Алкохол Устойчив на UV Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	21,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	33,5 cm
Package 2 Width	4,5 cm
Package 2 Length	14,0 cm
Package 2 Weight	266,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,324 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------