



### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Quadro
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Бонбон

### Допълнителни устройства

Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	87 mm
Широчина	87 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,016 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Ацетон Течен сапун Устойчив на UV Масло Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	16,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	139 g

Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	707 g

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------