



Основни

Гама от продукти	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Брой капаци	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Цветови нюанс	Слонова кост

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm ² твърдкабел 0...2,5 mm ² гъвкав кабел
Материал	Zamak: монтажна рамка
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	70,9 mm
Височина	70,9 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Нето тегло на продукта	0,0593 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 C
Температура на околната среда за съхранение	0...50 C
Стандарти	LV директива EN 60669-1 EMC директива

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Екологични характеристики	Белина Течен сапун Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон Масло Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	721,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,999 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------