



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Какао
Цвят за декорация	Слонова кост

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	14 mm
Нето тегло на продукта	0,022 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Устойчив на UV Масло Бензин Белина Ацетон Алкохол Течен сапун Течност за почистване на стъкла

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	19,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	253,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,262 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------