


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU6.004.563

### Декоративна рамка Unica Plus двойна ябълково зелен/слонова кост



#### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Двойна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Apple green
Цвят за декорация	Слонова кост

#### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,035 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

#### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Течен сапун Бензин Белина Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Ацетон Алкохол

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm

Package 2 Weight	229 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,063 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------