


Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU6.004.569

Декоративна рамка Unica Plus двойна оранж/слонова кост



Основни

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Обхват | Unica |
| Приложение на устройството | Монтиране |
| Тип продукт или компонент | Декоративна рамка |
| Име | Unica Plus |
| Брой рамки | Двойна Хоризонтален |
| Начин на монтаж | С щипки |
| Цветови нюанс на рамката | Оранжево |
| Цвят за декорация | Слонова кост |

Допълнителни устройства

| | |
|--------------------------|---|
| Материал | ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка |
| Стандарти | EN 60669-1 |
| Височина | 80 mm |
| Широчина | 161 mm |
| Дълбочина | 14 mm |
| Межд�центрово разстояние | 71 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,035 kg |
| Пазарен сегмент | Жилищни сгради Малки търговски обекти |

Околна среда

| | |
|---------------------------|--|
| IK степен на защита | IK01 |
| IP степен на защита | IP20 |
| Екологични характеристики | Бензин Белина Масло Устойчив на UV Течен сапун Ацетон Алкохол Течност за почистване на стъкла |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|-------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1 cm |
| Package 1 Width | 8 cm |
| Package 1 Length | 16 cm |
| Package 1 Weight | 46 g |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) |
| Без живак | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|